

PHILIPS

Лампа акцентного
освещения, 50 Вт, PAR16,
GU10

Светодиод

2200–2700 К

345 лм

15 000 ч

Уменьшение яркости света



8718699774233



Свет становится теплее пропорционально снижению яркости.

Светодиодные лампы Philips WarmGlow позволяют приглушить яркость повседневного освещения и получить уютные тона, как у традиционных ламп. Чем ниже яркость, тем теплее свет. Это отличает их от стандартных диммируемых светодиодных ламп, которые при снижении яркости просто становятся тусклее. Кроме того, теперь лампы WarmGlow имеют индекс цветопередачи 90, сопоставимый с естественным освещением, чтобы вы могли наслаждаться цветами в вашем доме без искажений.

Устраиваетесь ли вы поудобнее для уютного отдыха на диване или хотите ярко начать свой день — светодиодные лампы Philips WarmGlow помогут подобрать подходящее освещение.

Свет высочайшего качества

- Естественный теплый белый свет, как у лампы накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для акцентного освещения

8718699774233

Нечто большее, чем просто освещение

• Диммирование к более теплому свету

Особенности

Теплый белый свет, как у лампы накаливания

Эта лампа обладает цветовой температурой 2700 К, благодаря которой создается теплая и спокойная атмосфера, идеальная для отдыха и расслабления. Превосходный выбор для домашнего освещения

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Идеально подходит для акцентного освещения



Этот современный светодиодный светильник акцентного освещения обладает стандартным широким углом светового потока (36 градусов), поэтому превосходно подходит как для акцентного, так и для общего освещения. Его можно использовать во встраиваемых и трековых светильниках — на кухне и в ее рабочих зонах, в гостиной или столовой.

Диммирование к более теплому свету

Температуру свечения этой лампы можно изменять в диапазоне 2200–2700 К. Чем приглушеннее свет, тем теплее освещение.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Направленный отражатель
- Розетка: GU10
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 5,4 см
- Ширина: 5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 36 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200–2700 К
- Номинальная светоотдача: 345 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922-927 | CCT of 2200K–2700K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, WarmGlow

Другие характеристики

- Эффективность: 90 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699774233
- EOC: 871869977423300
- Название изделия: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D RF WGD1PF12

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.84
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 3,8 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия

- Длина: 5,4 см

Расчетные значения

- Номинальная пиковая интенсивность: 700 cd

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 387455

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699774233
- Масса нетто: 0,05 kg
- Масса брутто: 0,07 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929002065750



Дата выпуска: 2024-09-07
Версия: 0.225

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com