

PHILIPS

Лампа акцентного
освещения, 50 Вт, PAR16,
GU10

Светодиод

4000 К

350 лм

15 000 ч

Уменьшение яркости света



8718699775995



Свет, который не искажает цвета в вашем доме.

Наслаждайтесь неискаженными цветами в своем доме со светодиодными лампами Philips CRI90 и наполните комнаты естественным светом. Благодаря индексу цветопередачи (CRI), близкому к 100, эти лампы сравнимы с естественным освещением. С ними оформление и мебель в вашем доме будут выглядеть именно так, как вы хотели. Забудьте о лампах, искажающих цветопередачу. Наслаждайтесь истинными цветами вашего дома с лампами Philips CRI90.

Свет высочайшего качества

- Холодный белый свет

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Форма и размер обычных галогенных ламп акцентного освещения
- Форма и размер обычных галогенных линейных ламп

Особенности

Холодный белый свет



Эта лампа обладает цветовой температурой 4000 К и обеспечивает очень холодный, освежающий и чистый свет.

Заменяет галогенные лампы-рефлекторы



Благодаря красивому дизайну и стандартным размерам эта современная капсульная светодиодная лампа идеально заменит обычные галогенные лампы акцентного освещения.

Заменяет линейные галогенные лампы



Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта стандартная светодиодная линейная лампа идеально заменит обычные галогенные линейные лампы.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Направленный отражатель
- Розетка: GU10
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: Да
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 5,4 см
- Ширина: 5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 36 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 350 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 940 | CCT of 4000K

Прочее

- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

Другие характеристики

- Эффективность: 87 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Название изделия: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.84
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия

- Длина: 5,4 см

Расчетные значения

- Номинальная пиковая интенсивность: 700 cd

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 391907

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699775995
- Масса нетто: 0,05 kg
- Масса брутто: 0,07 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929002065861



Дата выпуска: 2024-09-17
Версия: 0.191

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com