

# PHILIPS

Потолочный  
светильник Doris, 6 Вт

Потолочные светильники

2700 К

Хром

Водонепроницаемая



8718699777197



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение.

### Удобство эксплуатации

- Удобная установка

### Безопасность

- Влагонепроницаемые

### Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет
- Простота очистки

### Долговечность

- Долгий срок службы: до 15 000 часов

# Особенности

## Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Влагонепроницаемые

Влагонепроницаемость означает, что вы можете уверенно использовать этот продукт в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в других помещениях, где может быть влажно.

## Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования.

Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное

качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев. Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

## Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

## Долгий срок службы: до 15 000 часов

Светодиодная технология Philips продлевает срок службы до 15 000 часов.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Хром
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Ванная комната, Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемый

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 40 mA
- Эффективность: 100 лм/В

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,26 kg
- Высота: 7 см
- Длина: 22 см
- Ширина: 22 см

## Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

#### Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 220 мм
- Общий световой поток светильника: 600
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да

- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс I

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699777197
- Масса нетто: 0,29 kg
- Масса брутто: 0,5 kg
- Высота: 8 см
- Длина: 28 см
- Ширина: 28 см



Дата выпуска: 2024-12-06  
Версия: 0.224

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)