

PHILIPS

Прозрачная филаментная
лампа, 60 Вт, А60, цоколь
E27

Светодиод

2700 K

806 лм

15 000 ч



871869977579



Теплый белый свет, непревзойденное качество освещения

Выполненные в классической форме, эти лампы, за счет энергосберегающей светодиодной технологии, потребляют на 85 % меньше электроэнергии по сравнению с традиционными лампами, а служат в десятки раз дольше.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Заменяет обычные лампы накаливания



Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 6 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 115 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718699777579
- EOC: 87186997775900
- Название изделия: LED classic 60W A60 E27 WW CL ND RFSRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Метка энергоэффективности (EEL): E

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 1825154

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718699777579
- Масса нетто: 0,06 kg
- Масса брутто: 0,1 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2025-01-23
Версия: 0.296

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com