

# PHILIPS

Лампа, 60 Вт, А60,  
цоколь E27

Светодиод

4000 К

806 лм

15 000 ч



8719514257580



## Яркое светодиодное освещение

Светодиодные лампы Philips обеспечивают высококачественное освещение, значительную экономию электроэнергии, а также имеют очень долгий срок службы.

### Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше

### Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

### Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

# Особенности

## Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким

значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

### Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

### Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K

## Другие характеристики

- Эффективность: 100 лм/В

#### Информация об упаковке

- EAN: 8719514257580
- EOC: 871951425758000
- Название изделия: LED 60W A60 E27 CW 230V FR ND 1PF/6 DISC

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.54
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 8 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

#### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 397612

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514257580
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 10,6 см
- Длина: 6,1 см
- Ширина: 6,1 см
- Номер материала (12NC): 929002306396



Дата выпуска: 2024-06-24  
Версия: 0.160

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)