

# PHILIPS

Лампа в виде свечи,  
40 Вт, P45, E27

Светодиод

2700 К

470 лм

15 000 ч



8719514309401



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Светодиодные матовые лампы Philips свечевидной формы излучают мягкий рассеянный свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа отлично подходит для люстр с патроном для малого цоколя (E14).

### Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках
- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

## Особенности

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные свечевидные светодиодные лампы Philips предназначены для декоративных светильников: фонарных, люстр,

потолочных вентиляторов и лент для подсветки зеркал.

**Простая светодиодная лампа для ежедневного использования**

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

## Технические характеристики

### характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

### Размеры лампы

- Высота: 8,7 см
- Ширина: 4,5 см

### Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

### Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

### Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

### Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

### Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

### Другие характеристики

- Эффективность: 95 лм/В

#### Информация об упаковке

- EAN: 8719514309401
- EOC: 871951430940101
- Название изделия: LED 40W P45 E27 WW FR ND 1PF/10

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: AC 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 4,9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 8,7 см

#### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514309401
- Масса нетто: 0,02 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2024-12-05  
Версия: 0.252

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)