

# PHILIPS

Лампа в виде свечи,  
40 Вт, В35, E14

Светодиод

4000 К

470 лм

15 000 ч



8719514309548



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Светодиодные матовые лампы Philips свечевидной формы излучают мягкий рассеянный свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа отлично подходит для люстр с патроном для малого цоколя (E14).

### Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках
- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

# Особенности

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные свечевидные светодиодные лампы Philips предназначены для декоративных светильников: фонарных, люстр,

потолочных вентиляторов и лент для подсветки зеркал.

**Простая светодиодная лампа для ежедневного использования**

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K

## Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

## Другие характеристики

- Эффективность: 95 лм/В

#### Информация об упаковке

- EAN: 8719514309548
- EOC: 871951430954801
- Название изделия: LED 40W B35 E14 CW FR ND 1PF/12

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: AC 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 4,9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

#### Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514309548
- Масса нетто: 0,02 kg
- Масса брутто: 0,07 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 3,6 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2025-01-22  
Версия: 0.254

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)