

# PHILIPS

Лампа в виде свечи,  
48 Вт, В35, цоколь E27

Светодиод

4000 К

620 лм

15 000 ч



8719514312807



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение:  
Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа  
рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Ширина: 3,5 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения:  
50 000
- Номинальный срок службы: 15 000  
часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании  
(экономического) срока службы  
утилизируйте это изделие в  
соответствии с местными правилами,  
а не выбрасывайте его вместе с  
бытовыми отходами. Правильная  
утилизация отслужившего изделия  
поможет уменьшить негативные  
последствия для окружающей среды и  
здоровья людей.

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI):  
80
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 620 лм
- Время прогрева до 60 % света:  
мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K
- Уровень видимости  
стробоскопического эффекта (SVM):  
0,4

## Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов:  
EyeComfort

## Другие характеристики

- Эффективность: 103 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8719514312807
- EOC: 871951431280700
- Название изделия: ESSLEDCandle  
6W 620lm E27 840 B35NDFRRCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы  
накаливания: 48 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 10,4 см

## Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Значение мерцания (PstLM) —  
значение мерцания согласно EN  
61000-3-3: 1

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514312807
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 14 см
- Длина: 3,6 см
- Ширина: 3,6 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.52

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)