

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
48 Вт P45, цоколь E27

Светодиод

4000 К

620 лм

15 000 ч



8719514312883



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 8,7 см
- Ширина: 4,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 620 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,4

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 103 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514312883
- EOC: 871951431288300
- Название изделия: ESSLEDLustre 6W 620lm E27 840 P45NDFRCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 48 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 8,7 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 1

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514312883
- Масса нетто: 0,02 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 11,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 4,6 см
- Номер материала (12NC): 929002971507



Дата выпуска: 2024-06-15
Версия: 0.54

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com