

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
48 Вт, В35, E14

Светодиод

4000 К

620 лм

15 000 ч



8719514313224



Яркое светодиодное освещение

Светодиодные лампы Philips обеспечивают высококачественное освещение, значительную экономию электроэнергии, а также имеют очень долгий срок службы.

Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Экономия до 90% электроэнергии

Особенности

Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного

солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Форма и размер обычных ламп накаливания



Эта экономичная стандартная светодиодная лампа отличается современным дизайном, в котором изящная форма сочетается со знакомым размером. Идеальная экологичная замена обычным лампам накаливания. Брэд, перепроверь этот текст. Он не очень хорошо читается.

Экономия до 90% электроэнергии



Используйте преимущества энергосберегающих светодиодов, не жертвуя качеством освещения. Начните экономить более 90% электроэнергии сразу после замены своих ламп накаливания и галогенных ламп.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 620 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 840 | CCT of 4000K

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- Эффективность: 103 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514313224
- EOC: 871951431322400
- Название изделия: LED 48W B35 E14 CW FR ND 1PF/12-DISC

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 6 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 48 В
- Метка энергоэффективности (EEL): F

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 453207

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514313224
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 14 см
- Длина: 3,6 см
- Ширина: 3,6 см



Дата выпуска: 2025-03-10
Версия: 0.294

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com