

PHILIPS

Лампа в виде свечи,
40 Вт, В35, E14, х6

Светодиод

2700 К

470 лм

15 000 ч



8719514313446



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Экономия до 90% электроэнергии

Особенности

Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного

солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

Форма и размер обычных ламп накаливания



Эта экономичная стандартная светодиодная лампа отличается современным дизайном, в котором изящная форма сочетается со знакомым размером. Идеальная экологичная замена обычным лампам накаливания. Брэд, перепроверь этот текст. Он не очень хорошо читается.

Экономия до 90% электроэнергии



Используйте преимущества энергосберегающих светодиодов, не жертвуя качеством освещения. Начните экономить более 90% электроэнергии сразу после замены своих ламп накаливания и галогенных ламп.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,6 см
- Ширина: 3,5 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- Эффективность: 95 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514313446
- EOC: 871951431344600
- Название изделия: LED 40W B35 E14 WW FR ND 6PF/4 DISC

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: AC 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 4,9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,6 см

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514313446
- Масса нетто: 0,13 kg
- Масса брутто: 0,3 kg
- Высота: 14,4 см
- Длина: 6,1 см
- Ширина: 16,9 см



Дата выпуска: 2025-03-11
Версия: 0.315

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com