

# PHILIPS

Прозрачная филаментная  
лампа, 60 Вт, А60, цоколь  
E27

Светодиод

2200–2700 К

806 лм

15 000 ч

Диммирование



8719514323834



## Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Светодиодные лампы Philips излучают приятный теплый белый свет, отличаются невероятно долгим сроком службы и позволяют экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря простому и элегантному дизайну лампа идеально заменит стандартную матовую лампу.

### Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

### Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально подходит для общего освещения комнаты

# Особенности

## Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

## Идеально подходит для общего освещения



Современный свет стандартных светодиодных ламп Philips для общего освещения, отлично подходящего для любых комнат.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: Да
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

## Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Ширина: 6 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200-2700 K
- Номинальная светоотдача: 806 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, WarmGlow

## Другие характеристики

- Эффективность: 136 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8719514323834
- EOC: 871951432383401
- Название изделия: LED classic 60W A60 E27 CL WGD90 SRT4 UK

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 5,9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Метка энергоэффективности (EEL): D

8719514323834

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 10,4 см

#### Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 1109131

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514323834
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,05 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.431

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)