

PHILIPS

Прозрачная филаментная
лампа в виде свечи, 40 Вт,
В35, цоколь E14

Светодиод

2200–2700 К


470 лм

15 000 ч

Диммирование



8719514324213



Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Прозрачные светодиодные лампы Philips свечевидной формы дарят красивый, сияющий свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Даже если лампа выключена, ее уникальный дизайн притягивает взгляд. Отлично подойдет для люстр с патроном для малого цоколя (E14).

Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

Особенности

Экономия электроэнергии до 90 %

Светодиодная лампа позволяет сэкономить до 90 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные свечевидные светодиодные лампы Philips предназначены для декоративных светильников: фонарных, люстр, потолочных вентиляторов и лент для подсветки зеркал.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Свечевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Тип стекла: Прозрачный
- С регулировкой яркости: Да
- Финишная обработка колбы: Прозрачный
- Материал колбы: Стекланный

Размеры лампы

- Высота: 9,7 см
- Ширина: 3,5 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200–2700 K
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, WarmGlow

Другие характеристики

- Эффективность: 138 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514324213
- EOC: 871951432421301
- Название изделия: LED classic 40W B35 E14 CL WGD90 SRT4 UK

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 3,4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): D

8719514324213

Размеры и вес изделия

- Длина: 9,7 см

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 1109139

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514324213
- Масса нетто: 0,01 kg
- Масса брутто: 0,03 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 4,6 см
- Ширина: 6,3 см
- Номер материала (12NC): 929003012201



Дата выпуска: 2024-06-15
Версия: 0.421

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com