

PHILIPS

Матовая филаментная лампа
в виде свечи 40 Вт, P45,
цоколь E27

Светодиод

2200–2700 К

470 лм

15 000 ч

Диммирование



8719514324497



Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы диммируемая

Матовые светодиодные лампы Philips каплевидной формы излучают красивый, сияющий свет и отличаются невероятно долгим сроком службы. Даже если лампа выключена, ее уникальный дизайн притягивает взгляд. Отлично подойдет для декоративных светильников с патроном для большого цоколя (E27).

Выбирайте экологичные решения

- Экономия до 90% электроэнергии

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Идеально для использования в декоративных светильниках

Особенности


Экономия до 90% электроэнергии



Используйте преимущества энергосберегающих светодиодов, не

жертвуя качеством освещения. Начните экономить более 90% электроэнергии сразу после замены своих ламп накаливания и галогенных ламп.

Идеально для использования в декоративных светильниках



Современные каплевидные светодиодные лампы Philips предназначены для фонарных светильников, люстр, потолочных вентиляторов и подсветки зеркал.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Стекло

Размеры лампы

- Высота: 7,8 см
- Ширина: 4,5 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Цветовая температура: 2200–2700 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, WarmGlow

Другие характеристики

- Эффективность: 138 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514324497
- EOC: 871951432449700
- Название изделия: LED classic 40W P45 E27 WGD90 FR SRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 3,4 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): D

Размеры и вес изделия

- Длина: 7,8 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 1109146

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514324497
- Масса нетто: 0,02 kg
- Масса брутто: 0,04 kg
- Высота: 12,7 см
- Длина: 5,3 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2025-03-10
Версия: 0.415

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com