

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Moire, 20 Вт

Потолочные светильники

4000 К

Белый



8719514334991



## Комфортное для глаз светодиодное освещение

Светодиодные светильники Philips обеспечивают комфортное для глаз освещение

### Световой эффект

- Этот потолочный светильник оснащен технологией Interlaced Optics, искусно перераспределяющей свет для улучшения окружающего освещения. Линза этого светильника имеет пирамидальную микроструктуру, которая рассеивает и равномерно распределяет свет, облегчая нагрузку на глаза.

### Удобство эксплуатации

- Удобная установка

### Световой эффект

- Равномерное распределение света

### Превосходное качество

- Простота очистки

# Особенности

## Технология Interlaced Optics

Этот потолочный светильник оснащен технологией Interlaced Optics, искусно перераспределяющей свет для улучшения окружающего освещения. Линза этого светильника имеет пирамидальную микроструктуру, которая рассеивает и равномерно распределяет свет, облегчая нагрузку на глаза.

## Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Простота очистки

Благодаря гладким и простым в очистке материалам ваш дом будет всегда выглядеть красиво — от пола до потолка.

## Равномерное распределение света

Организируйте единообразное и комфортное освещение в комнатах.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Круглый

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 170 mA
- Эффективность: 115 лм/В

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,58 kg
- Высота: 5 см
- Длина: 38 см
- Ширина: 38 см

## Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

#### Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 380 мм
- Общий световой поток светильника: 2300
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514334991
- Масса нетто: 0,68 kg
- Масса брутто: 1,03 kg
- Высота: 42,6 см
- Длина: 6,2 см
- Ширина: 42,6 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.456

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)