

# PHILIPS

Желтая филаментная  
лампа 50 Вт, ST64, цоколь  
E27

Светодиод

2200 К


640 лм

15 000 ч

Диммирование



8719514337794



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Эта светодиодная лампа Philips излучает приятный невероятно теплый свет, отличается невероятно долгим сроком службы и позволяет экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря очень теплой цветовой температуре эта лампа идеально подойдет для создания уютной атмосферы.

**Невероятно теплый белый свет с регулировкой яркости**

- Невероятно теплый белый свет с регулировкой яркости

**Созданы для созерцания, всегда радуют глаз**

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

## Невероятно теплый белый свет с регулировкой яркости



Уютное освещение вашей комнаты с невероятно теплым белым светом и возможностью затемнения для создания романтической атмосферы.

## Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Материал колбы: Стекло

## Размеры лампы

- Высота: 14 см
- Ширина: 6,4 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2200 К
- Номинальная светоотдача: 640 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 822 | CCT of 2200K

## Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, Декоративный

#### Другие характеристики

- Эффективность: 110 лм/В

#### Информация об упаковке

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Название изделия: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

#### Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 5,8 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В
- Метка энергоэффективности (EEL): E

#### Размеры и вес изделия

- Длина: 14 см

#### Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 574379

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514337794
- Масса нетто: 0,04 kg
- Масса брутто: 0,07 kg
- Высота: 17,7 см
- Длина: 7 см
- Ширина: 7,5 см



Дата выпуска: 2024-11-22  
Версия: 0.314

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)