

PHILIPS

Желтая филаментная лампа,
40 Вт, ST64, цоколь E27, 2
шт.

Светодиод

2200 K


470 лм

15 000 ч

Уменьшение яркости света



8719514337893



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Эта светодиодная лампа Philips излучает приятный невероятно теплый свет, отличается невероятно долгим сроком службы и позволяет экономить электроэнергию с первого дня использования. Благодаря очень теплой цветовой температуре эта лампа идеально подойдет для создания уютной атмосферы.

Невероятно теплый белый свет — регулировкой яркости

- Уютное освещение вашей комнаты с невероятно теплым белым светом и возможностью затемнения для создания романтической атмосферы.

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Невероятно теплый белый свет с регулировкой яркости



Улучшите освещение в своем доме благодаря невероятно теплому белому свету, уровень яркости которого можно плавно регулировать голосом или с помощью приложения.

Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: Только со специальными диммерами
- Материал колбы: Стекло

Размеры лампы

- Высота: 14 см
- Ширина: 6,4 см

Дизайн и отделка

- Материал: Стекло

Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2200 К
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 822 | CCT of 2200K

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, Декоративный

Другие характеристики

- Эффективность: 111 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514337893
- EOC: 871951433789300
- Название изделия: LEDCLA 40W ST64 E27 922 GOLD D 2PF/4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 4,2 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Метка энергоэффективности (EEL): E

Размеры и вес изделия

- Длина: 14 см

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Регистрационный номер EPREL: 574378

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514337893
- Масса нетто: 0,09 kg
- Масса брутто: 0,14 kg
- Высота: 17,7 см
- Длина: 7 см
- Ширина: 15,5 см
- Номер материала (12NC): 929003061568



Дата выпуска: 2024-06-28
Версия: 0.210

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com