

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Maive, 6 Вт

Потолочные светильники

4000 К

Белый

Датчик



8719514431829



## Светильник с датчиком движения для дополнительного удобства и экономии энергии

Удобство и экономия электроэнергии. Светодиодный потолочный светильник Philips с датчиком движения легко включается и выключается датчиком. Вам не нужно искать выключатель, когда заходите в комнату или выходите из нее. Благодаря широкому диапазону обнаружения и технологии немедленного включения светодиодов свет у вас дома будет включаться именно тогда, когда нужно

### Удобство эксплуатации

- Благодаря встроенному датчику движения этот светильник автоматически включается, когда мимо проходят люди.
- Удобная установка

### Долговечность

- Энергосбережение

# Особенности

## Встроенный датчик движения

### Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой!  
Просто закрепите светильник или

повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Энергосбережение

Экономит энергию, что уменьшит счета за электроэнергию и поможет окружающей среде.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 15 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Датчик

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 45 mA
- Эффективность: 106 лм/В

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,26 kg
- Высота: 7,2 см
- Длина: 25 см
- Ширина: 25 см

## Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Диаметр: 250 мм
- Общий световой поток светильника: 640
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514431829
- Масса нетто: 0,26 kg
- Масса брутто: 0,49 kg
- Высота: 27,2 см
- Длина: 8,2 см
- Ширина: 27,2 см



Дата выпуска: 2024-12-05  
Версия: 0.223

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)