

# PHILIPS

Потолочный светильник  
Ozziet, 36 Вт

Потолочные светильники

2700 К

Белый

С регулировкой яркости



8719514432062



## Один светильник. Две световые зоны. Три варианта настроек.

Этот элегантный потолочный светильник белого цвета способен украсить любой потолок. Аккуратные округлые очертания основного светильника подчеркнуты продуманным боковым линейным светильником. Вместе они создают 3 уникальные настройки для холодного белого света при 2700 К, чтобы вы могли наслаждаться красивым равномерным освещением. Лампа доступна в 3 размерах и идеально впишется в любую комнату в вашем доме. Она оснащена удобной функцией памяти, позволяющей восстановить последнюю настройку. Потолочный светильник Ozziet выглядит так же хорошо, как и работает.

### Специально для гостиной и спальни

- Идеально для отдыха и общения

### В гармонии с интерьером Вашего дома

- Изящный дизайн

### Удобство эксплуатации

- Сохраните любимый режим для удобного выбора
- Удобная установка

### Световой эффект

- Двухзональное освещение

# Особенности

## Идеально для отдыха и общения

Гостиная — сердце любого дома, место, где все члены семьи собираются вместе и принимают гостей. Освещение гостиной и спальни должно быть функциональным и гибким — меняться в течение дня в зависимости от ситуации. С помощью правильного расположения источников света и использования игры светотени можно визуально расширить пространство и создать теплую уютную атмосферу.

## Изящный дизайн

Тонкий дизайн идеально подходит для комнат с низким потолком, устанавливается заподлицо.

## Сохраните любимый режим для удобного выбора

Система запоминает ваши любимые настройки, будь то яркий белый свет для сконцентрированной работы или теплое свечение для уютных вечеров, и позволяет с легкостью выбирать их.

## Удобная установка

Больше никаких проблем с установкой! Просто закрепите светильник или повесьте на стену либо потолок, а затем подключите к розетке — изделие готово к использованию.

## Двухзональное освещение

Изменить атмосферу в комнате еще никогда не было так просто. Двухзональный светодиодный потолочный светильник Philips SceneSwitch задаст нужное настроение с помощью трех уникальных настроек. Комбинация основного и линейного бокового освещения позволяет выбрать идеальные настройки света для времяпровождения с близкими, сконцентрированной работы или уютных моментов. Диммер и установка не требуются, достаточно имеющегося выключателя.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 20 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

## Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Гараж
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 180 mA
- Эффективность: 108 лм/В

#### Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,55 kg
- Высота: 5,5 см
- Длина: 50 см
- Ширина: 50 см

#### Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

#### Технические характеристики

- Срок службы до: 20 000 часов
- Диаметр: 500 мм
- Общий световой поток светильника:  
3900
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью:  
Пошаговое уменьшение яркости света  
— не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

#### Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514432062
- Масса нетто: 1,55 kg
- Масса брутто: 2,15 kg
- Высота: 52,8 см
- Длина: 5,9 см
- Ширина: 52,5 см



Дата выпуска: 2024-12-06  
Версия: 0.263

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)