

PHILIPS


Потолочный/настенный
светильник акцентного
освещения Kosiro, 3 шт.

Потолочные/настенные
светильники акцентного
освещения

Без лампы

Белый

ClickFix



8719514435254



Наслаждайтесь МОМЕНТОМ

Ассортимент элегантных и качественных светильников акцентного освещения my Living Contemporary отвечает современному образу жизни, актуальным вкусам и тенденциям.

В гармонии с интерьером вашего дома

- Элегантный и современный дизайн

Особые свойства

- Регулируемый держатель лампы акцентного освещения

Искушение стилем

- Стильный белый

Специально для гостиной и спальни

- Высококачественные материалы

Подходящее освещение для удобства и отдыха

- Простая установка благодаря ClickFix

Особенности

Современное исполнение
Регулируемый держатель лампы
акцентного освещения



Чтобы направить свет в нужное место, держатель лампы акцентного освещения можно регулировать, поворачивать и наклонять.

Стильный белый

Простой, мягкий и не выходящий из моды белый — это беспримысленный приятный цвет, который сделает любой интерьер безупречным.

Высококачественные материалы

Лампа изготовлена из высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный и долговечный продукт обеспечит комфортную атмосферу и освещение вашего дома на протяжении долгих лет.

Простая установка благодаря ClickFix



Благодаря креплению ClickFix этот светильник акцентного освещения можно с легкостью установить самостоятельно. Просто установите кронштейн на потолок, подключите провода и вставьте лампу до фиксации.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемая высота: нет
- Регулируемый держатель лампы: Да
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: нет
- Двухнаправленные лучи света: нет
- Крепление click!FIX: Да
- Датчик освещенности: нет
- Строго определенные лучи света: нет
- С регулировкой яркости: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Упаковка FFP («все включено»): нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: нет
- Встроенные светодиоды: нет
- Сенсор движения и освещенности: нет
- Датчик движения: нет
- Идеально подходит для создания атмосферы: Да
- Идеально подходит для горизонтального и вертикального крепления: Да
- Идеальное освещение для ориентирования в темноте: Да
- Возможен монтаж плафоном вверх или вниз: Да
- Идеально подходит для настенного и потолочного монтажа: нет
- Вращающийся плафон (вправо-влево): нет
- Портативная: нет
- Защитный чехол в комплекте: нет
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Высококачественные прочные материалы: Да
- Легко поворачивается в любом направлении: Да
- Солнечная энергия: нет
- Поворачивающийся плафон (вверх-вниз): Да
- Штепсельная вилка британского стандарта в комплекте: нет
- Зарядка через USB: нет
- Теплый белый свет: нет
- Водонепроницаемые: нет
- Центральный элемент: нет
- Центральный элемент: нет

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- Дополнительные характеристики: ClickFix

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,15 kg
- Высота: 9,2 см
- Длина: 44,3 см
- Ширина: 7 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Общий световой поток светильника: –
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светодиод: нет
- Источник света/цоколь: GU10
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 5.5W
- Максимальная мощность сменной лампы: 5.5 W
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 3

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514435254
- Масса нетто: 1,12 kg
- Масса брутто: 1,37 kg
- Высота: 48,9 см
- Длина: 11,3 см
- Ширина: 11,7 см



Дата выпуска: 2024-12-05
Версия: 0.253

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com