

PHILIPS

Потолочный/настенный
светильник акцентного
освещения Star, 2 шт.

Потолочные/настенные
светильники акцентного
освещения

2700 K

Черный

С регулировкой яркости;
ClickFix



8719514435391



Расставьте акценты при помощи света

Светодиодный светильник акцентного освещения Philips myLiving Star с хромированным держателем и матовым черным корпусом отличается неподвластным времени элегантным дизайном. Этот светодиодный светильник акцентного освещения Philips с регулировкой яркости позволяет плавно менять уровень освещенности от яркого функционального освещения для выполнения повседневных задач до мягкого света для отдыха.

Экологичные системы освещения

- Совместимость со всеми настенными диммерами
- Высококачественная светодиодная лампа

Превосходная светодиодная лампа

- Теплый белый свет

Особые свойства


- Регулируемый держатель лампы акцентного освещения

Подходящее освещение для удобства и отдыха

- Срок службы лампы: до 30 лет использования
- Душевный комфорт в течение 5 лет гарантии

Особенности

Совместимость со всеми настенными диммерами



Отрегулируйте яркость этого светильника Philips с помощью настенного диммера (не входит в комплект), чтобы создать необходимое настроение в комнате, выделить особенности вашего дома и многое другое.

Высококачественная светодиодная лампа



Эта лампа создана на основе уникальной светодиодной технологии, разработанной Philips. Она мгновенно включается и обеспечивает мощную светоотдачу, которая делает цвета в вашем доме еще ярче.

Теплый белый свет



В этом светильнике Philips используется передовая технология на базе мощных светодиодов теплого белого света, излучающих свет цветовой температуры 2700 градусов Кельвина.

Регулируемый держатель лампы акцентного освещения



Чтобы направить свет в нужное место, держатель лампы акцентного освещения можно регулировать, поворачивать и наклонять.

Срок службы: до 30 лет

Светодиодные лампы служат дольше, избавляя вас от необходимости в частой замене ваших источников света. Это позволяет не только значительно сократить время на утилизацию отходов, но и экономить деньги в долгосрочной перспективе.

5 лет гарантии

Наши светильники акцентного освещения созданы для долгой службы. Мы предоставляем 5 лет гарантии на готовые изделия, чтобы вы могли каждый день наслаждаться качественным и надежным освещением.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Металл

Срок службы

- Количество циклов переключения: 30 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемая высота: нет
- Регулируемый держатель лампы: Да
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: нет
- Двухнаправленные лучи света: нет
- Крепление click!FIX: Да
- Датчик освещенности: нет
- Строго определенные лучи света: нет
- С регулировкой яркости: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Упаковка FFP («все включено»): нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Сенсор движения и освещенности: нет
- Датчик движения: нет
- Идеально подходит для создания атмосферы: Да
- Идеально подходит для горизонтального и вертикального крепления: Да
- Идеальное освещение для ориентирования в темноте: Да
- Возможен монтаж плафоном вверх или вниз: Да
- Идеально подходит для настенного и потолочного монтажа: Да
- Вращающийся плафон (вправо-влево): нет
- Портативная: нет
- Защитный чехол в комплекте: нет
- Пульт ДУ в комплекте: нет
- Высококачественные прочные материалы: Да
- Легко поворачивается в любом направлении: Да
- Солнечная энергия: нет
- Поворачивающийся плафон (вверх-вниз): Да
- Штепсельная вилка британского стандарта в комплекте: нет
- Зарядка через USB: нет
- Теплый белый свет: Да
- Водонепроницаемые: нет
- Центральный элемент: нет
- Центральный элемент: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 45 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, ClickFix

Другие характеристики

- Эффективность: 110 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,5 kg
- Длина кабеля: 460 м
- Высота: 8,2 см
- Минимальная высота: 82 см
- Длина: 19,8 см
- Ширина: 6 см

Обслуживание

- Гарантия: 5 лет

Технические характеристики

- Срок службы до: 30 000 часов
- Общий световой поток светильника: 1000
- Цвет излучения: 2700
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Да
- Светодиод: Да
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 9
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Заменяемый источник света: Да
- Количество источников света: 2

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514435391
- Масса нетто: 0,5 kg
- Масса брутто: 0,61 kg
- Высота: 21,7 см
- Длина: 7,2 см
- Ширина: 9,2 см



Дата выпуска: 2024-12-04
Версия: 0.258

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com