

PHILIPS

Встраиваемый светильник
Diamond Cut, 3,5 Вт,
95 мм

Встраиваемые
светильники

4000 К

Белый

8719514453166



Превосходное качество света и стиль

Светодиодный встраиваемый потолочный светильник Philips отлично выглядит как во включенном, так и в выключенном состоянии и отлично дополняет интерьер дома, излучая приятный для глаз свет.

Удобство эксплуатации

- Простая установка без путаницы с проводами.

Безопасность

- Отсутствие вредного УФ-излучения

Материал и отделка

- Высококачественный металл

Особенности

Удобная установка

Отсутствие вредного УФ-излучения

Продукт создан с целью предотвратить возможность получения вредного УФ-излучения.

Высококачественный металл

Прочный внешний вид отделки обеспечивается за счет использования долговечного и привлекательного металлического материала.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Круглый

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 25 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 50 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 110 °
- Цветность: 5 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Встраиваемые светильники
- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 36 mA
- Эффективность: 90 лм/В

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.45

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,083 kg
- Габаритная длина: 6.8–8.0 см
- Габаритная ширина: 6.8–8.0 см
- Высота: 4,95 см
- Длина: 9,5 см
- Глубина встраивания: 0,2 см
- Ширина: 9,5 см

Обслуживание

- Гарантия: 1 год

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Диаметр: 95 мм
- Общий световой поток светильника: 315
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Нет
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3.5

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514453166
- Масса нетто: 0,08 kg
- Масса брутто: 0,11 kg
- Высота: 10,8 см
- Длина: 5,6 см
- Ширина: 10,8 см



Дата выпуска: 2024-12-03
Версия: 0.223

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com