

PHILIPS

Потолочный/настенный
светильник акцентного
освещения Meranti, 2 шт.

Потолочные/настенные
светильники акцентного
освещения


Без лампы

Черный

ClickFix



8719514465398



Акцент на стиль

Установите этот практичный светильник акцентного освещения Philips в своем доме. Выберите светодиодную лампу Philips с патроном GU10, соответствующую стилю вашего светильника, и наслаждайтесь высоким качеством освещения в течение долгого срока службы.

Особые свойства

- Регулируемый держатель лампы акцентного освещения

Превосходный дизайн и оптимальное освещение

- Долговечные, высококачественные материалы

Особенности

Регулируемый держатель лампы акцентного освещения



Чтобы направить свет в нужное место, держатель лампы акцентного освещения можно регулировать, поворачивать и наклонять.

Высококачественные материалы

Светильники акцентного освещения сделаны из долговечных, высококачественных материалов с превосходной отделкой. Этот надежный продукт обеспечит комфортную атмосферу и освещение вашего дома на протяжении долгих лет.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Металл

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Крепление click!FIX: Да

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Потолочные/настенные светильники акцентного освещения
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: ClickFix

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,333 kg
- Высота: 15,5 см
- Длина: 27,4 см
- Ширина: 8 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Общий световой поток светильника: -
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Источник света/цоколь: GU10
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 35W
- Максимальная мощность сменной лампы: 35 W
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс I
- Количество источников света: 2

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514465398
- Масса нетто: 0,33 kg
- Масса брутто: 0,44 kg
- Высота: 32 см
- Длина: 12 см
- Ширина: 14 см



Дата выпуска: 2024-12-04
Версия: 0.308

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com