

PHILIPS

Настольный
светильник Donutclip

Настольные светильники

4000 К

Белый

С регулировкой яркости

8719514470675



Комфортное для глаз светодиодное освещение

Высокопроизводительный светодиодный настольный светильник Philips благодаря надежной конструкции и оптимальной эффективности станет отличным выбором для качественного и яркого освещения любых помещений в доме. Комфортный свет, который не вызывает напряжения в глазах.

Превосходное качество

- EyeComfort — комфортный для глаз свет

Управление

- Поэтапное уменьшение яркости света

Особенности

Комфорт для глаз

Низкое качество освещения может привести к утомлению глаз. Так как многие люди сегодня чаще проводят время в помещении, как никогда важно организовать правильное освещение дома. Наши изделия отвечают строжайшим требованиям EyeComfort, предъявляемым к мерцанию, строб-

импульсу, блескости, цветопередаче и эффектам диммирования. Светодиодные лампы Philips не только помогают создать комфортное освещение, но также сохраняют свои характеристики на протяжении всего срока службы, обеспечивая стабильное качество света, светового потока и цветопередачи дольше 12 месяцев.

Подарите своим глазам комфортное освещение и они будут благодарны вам.

Поэтапное уменьшение яркости света

Различные уровни диммирования помогут вам создавать настроение для самых разных моментов.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Прямоугольник

Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Металл, Пластмасса

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Количество циклов переключения: 15 000

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Регулируемый держатель лампы: нет
- Диммируемые, с пультом ДУ: нет
- Встроенные светодиоды: Да
- Пульт ДУ в комплекте: нет

Световые характеристики

- Цветность: 6 SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 90
- Время прогрева до 60 % света: <2

Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Домашний офис
- Стиль: Современный
- Тип: Настольные светильники
- EyeComfort: Да
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 600 mA
- Эффективность: 58 лм/В

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,25 kg
- Высота: 38 см
- Длина: 9,9 см
- Ширина: 29 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: 175
- Цвет излучения: 4000
- Электропитание: 5 В
- Светильник с регулируемой яркостью: Пошаговое уменьшение яркости света — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Мощность лампы, поставляемой в комплекте: 3

- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс III

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514470675
- Масса нетто: 0,25 kg
- Масса брутто: 0,38 kg
- Высота: 18 см
- Длина: 6,5 см
- Ширина: 17 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.136

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com