

PHILIPS

Наземный светильник для
освещения дорожек Arbour,
6 Вт

Уличные светильники

4000 К

Антрацит

Низкое напряжение;
водонепроницаемые



8719514477193



Садовый светильник: просто подключите и наслаждайтесь

Низковольтные светильники для наружного освещения из линейки Philips GardenLink можно легко и безопасно установить самостоятельно. Вы можете подсоединить несколько светильников к одному блоку питания и подключить его к стандартной розетке. Это позволяет добавлять новые и перемещать имеющиеся светильники в любое время. Подключение светильников не составляет труда, а низкое напряжение не представляет опасности для вас, ваших детей и домашних питомцев.

Удобство использования

- Совместимость со всеми светильниками и аксессуарами GardenLink
- Простая установка благодаря разъемам Twist & Lock

Безопасность использования

- Дополнительная безопасность благодаря низкому напряжению 12 В

Экологичные системы освещения

- Долгий срок службы — до 25 000 часов

Превосходная светодиодная лампа

- 5 лет гарантии на светодиодную систему

8719514477193

Превосходное качество

- Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Разработаны для использования на улице

- IP44 — защита от непогоды

Особенности

Совместимость со всеми светильниками и аксессуарами GardenLink

Все светильники GardenLink оснащены одинаковым разъемом Twist & Lock для простой установки и подключения. Если ваши потребности в уличном освещении изменятся, светильники и аксессуары можно с легкостью переместить, чтобы осветить каждый уголок вашего сада.

Простая установка благодаря разъемам Twist & Lock

Установка и подключение продуктов не составят труда благодаря разъемам Twist & Lock. Просто вставьте лампы и наслаждайтесь!

Дополнительная безопасность благодаря низкому напряжению 12 В

Низковольтные светильники (12 В) можно установить самостоятельно без помощи профессионального электрика, не рискуя получить удар электрическим током.

Долгий срок службы — до 25 000 часов



Надежный высококачественный светодиодный источник света со сроком службы до 25 000 часов. Вы можете не беспокоиться об обслуживании в течение многих лет, наслаждаясь прекрасным освещением сада каждую ночь.

5 лет гарантии на светодиодную систему



Помимо стандартной 2-летней гарантии на этот светильник, Philips также предлагает 5-летнюю гарантию на светодиодную систему (светодиодный модуль и драйвер).

Высококачественный алюминий и превосходные синтетические материалы

Этот светильник Philips предназначен для уличного освещения. Износостойкий и прочный, он будет освещать ваш сад из ночи в ночь. Светильник изготовлен из высококачественного литого под давлением алюминия и превосходных синтетических материалов.

IP44 — защита от непогоды



Этот уличный светильник Philips создан специально для работы в условиях повышенной влажности вне помещений и прошел строгую проверку на степень защиты от воды. Степень защиты IP44 означает, что он защищен от проникновения пыли и брызг, и поэтому идеально подходит для использования вне помещений.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: Антрацитовый
- Материал: Алюминий

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Датчик освещенности: нет
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Датчик движения: нет
- Солнечная энергия: нет
- Теплый белый свет: нет

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Наземные светильники/освещение дорожек
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Низкое напряжение, Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 1,32 kg
- Высота: 40 см
- Длина: 10 см
- Ширина: 10 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Срок службы до: 25 000 часов
- Общий световой поток светильника: 660
- Цвет излучения: 4000K
- Электропитание: 12 В
- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: F
- Код IP: IP44
- Класс защиты: Класс III
- Заменяемый источник света: Да

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514477193
- Масса нетто: 1,32 kg
- Масса брутто: 1,49 kg
- Высота: 41,5 см
- Длина: 11 см
- Ширина: 11 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.299

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com