

PHILIPS

Кабельный соединитель,
6 шт. в упаковке

Уличные светильники

GardenLink

Черный

Низкое напряжение;
водонепроницаемые



8719514477339



Садовый светильник: просто подключите и наслаждайтесь

Низковольтные светильники для наружного освещения из линейки Philips GardenLink можно легко и безопасно установить самостоятельно. Вы можете подсоединить несколько светильников к одному блоку питания и подключить его к стандартной розетке. Это позволяет добавлять новые и перемещать имеющиеся светильники в любое время. Подключение светильников не составляет труда, а низкое напряжение не представляет опасности для вас, ваших детей и домашних питомцев.

Удобство использования

- Совместимость со всеми светильниками и аксессуарами GardenLink
- Простая установка благодаря разъемам Twist & Lock

Безопасность использования

- Дополнительная безопасность благодаря низкому напряжению 12 В

Особенности

Совместимость со всеми светильниками и аксессуарами GardenLink

Все светильники GardenLink оснащены одинаковым разъемом Twist & Lock для простой установки и подключения. Если ваши потребности в уличном освещении изменятся, светильники и аксессуары можно с легкостью

переместить, чтобы осветить каждый уголок вашего сада.

Простая установка благодаря разъемам Twist & Lock

Установка и подключение продуктов не составят труда благодаря разъемам Twist & Lock. Просто вставьте лампы и наслаждайтесь!

Дополнительная безопасность благодаря низкому напряжению 12 В

Низковольтные светильники (12 В) можно установить самостоятельно без помощи профессионального электрика, не рискуя получить удар электрическим током.

Технические характеристики

Дизайн и отделка

- цвет: черный
- Материал: Пластмасса

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- 5-летняя гарантия на светодиодный модуль: Да
- Регулируемый держатель лампы: нет
- Стойкость к коррозии и попаданию пыли: Да
- Полностью водонепроницаемый корпус: Да

Садовая зона

- Садовая зона: Сад и патио

Прочее

- Специально созданы для: Сад и патио
- Стиль: Современный
- Тип: Аксессуары
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Низкое напряжение, Водонепроницаемый

Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,315 kg
- Высота: 4,5 см
- Длина: 28 см
- Ширина: 2,3 см

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Класс энергопотребления источника света, входящего в комплект: не применимо
- Код IP: IP65

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514477339
- Масса нетто: 0,32 kg
- Масса брутто: 0,34 kg
- Высота: 10 см
- Длина: 8 см
- Ширина: 11 см



Дата выпуска: 2024-11-22
Версия: 0.328

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com