

# PHILIPS

Светодиодная лента  
Light Strip, 15 м, RGB

Светодиодные ленты

RGB

Белый

С регулировкой яркости; RGB

8720169322530



## Превосходные качество света и стиль

Меняйте освещение согласно вашему занятию.

**Эффект легкого мерцания**

- Режим световой атмосферы

# Особенности

## Режим световой атмосферы

Создайте уютную, комфортную атмосферу с помощью режима световой атмосферы.

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение

## Дизайн и отделка

- цвет: Белый свет
- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000

## Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с пультом ДУ: Да
- Встроенные светодиоды: Да
- Выключатель на проводе: Да
- Прилагается адаптер питания: Да
- Пульт ДУ в комплекте: Да

## Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): –
- Время прогрева до 60 % света: <2

## Светодиодная гирлянда/светодиодная лента

- Возможность удлинения: нет

## Прочее

- Специально созданы для: Спальня, Гостиная, Столовая, Кухня, Домашний офис, Коридор
- Стиль: Современный
- Тип: Светодиодные ленты
- EyeComfort: нет
- Дополнительные характеристики: Возможность диммирования, Цвета RGB

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 120 mA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7

## Размеры и вес изделия

- Масса нетто: 0,28 kg
- Высота: 0,21 см
- Длина: 1 500 см
- Ширина: 1 см

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года

## Технические характеристики

- Срок службы до: 15 000 часов
- Общий световой поток светильника: –
- Цвет излучения: RGB
- Электропитание: 220–240 пер. тока
- Светильник с регулируемой яркостью: Беспроводное регулирование яркости — не использовать с диммером
- Светодиод: Да
- Код IP: IP20
- Класс защиты: Класс II

8720169322530

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8720169322530
- Масса нетто: 0,45 kg
- Масса брутто: 0,6 kg
- Высота: 18,7 см
- Длина: 8,2 см
- Ширина: 18,9 см



Дата выпуска: 2025-02-16  
Версия: 0.161

© 2025 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)