

PHILIPS

Лампа 75 Вт, А60,
E27

Светодиод

4000 К

1055 лм

15 000 ч



8720169324213



Яркий светодиодный свет и превосходное качество освещения

Светодиодные лампы Philips излучают холодный белый свет и обеспечивают значительную экономию электроэнергии, а также имеют очень долгий срок службы. Эта простая и элегантная лампа станет идеальной заменой традиционным лампам с матовым стеклом.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы

ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Заменяет обычные лампы накаливания
Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Технические характеристики

характеристики лампы

- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- С регулировкой яркости: нет
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

Размеры лампы

- Высота: 10,9 см
- Ширина: 6 см

Срок службы

- Количество циклов переключения: 50 000
- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Взаимодействие с окружающей средой

- Disposal of the product: По окончании (экономического) срока службы утилизируйте это изделие в соответствии с местными правилами, а не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего изделия поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 К
- Номинальная светоотдача: 1055 лм

Прочее

- EyeComfort: Да
- Инновации в области светодиодов: EyeComfort

Другие характеристики

- Эффективность: 111 лм/Вт

Информация об упаковке

- EAN: 8720169324213
- EOC: 872016932421300
- Название изделия: LED 75W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.6
- напряжение: AC 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 9,5 Вт
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 75 Вт
- Метка энергоэффективности (EEL): E

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,9 см

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Регистрационный номер в EPREL: 1930255

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8720169324213
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,05 kg
- Высота: 14,6 см
- Длина: 6,5 см
- Ширина: 6,3 см



Дата выпуска: 2024-12-03
Версия: 0.172

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com