

# PHILIPS


Настінний світильник  
Raindrop на 60 Вт, цоколь  
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Антрацит

Водостійка



01652/52/PN



## Насолоджуйтеся красою саду

Створіть автентичний режим для зовнішнього освітлення за допомогою цього чудового настінного світильника Philips myGarden кольору вивіреного срібла. Цей енергоефективний пристрій із високоякісного алюмінію випромінює тепле біле світло, яке щоразу радуватиме око, коли ви виходитимете у свій сад.

**Experience outdoor lighting in an easy way**

• IP44 – захист від впливу погоди

# Найважливіше

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей інфрачервоний датчик руху Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Цей інфрачервоний датчик руху Philips має клас захисту

IP44: він захищений від бризок води та ідеально підходить для загального використання надворі.

## Характеристики

### Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

### Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так

### Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

### Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Класичні
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 1,500 kg
- Висота: 42,8 cm
- Довжина: 30 cm
- Ширина: 38,1 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

### Технічні характеристики

- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Максимальна потужність лампи на заміну: 60 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696169865
- Вага нетто: 1,5 kg
- Вага брутто: 2,2 kg
- Висота: 43,3 cm
- Довжина: 27 cm
- Ширина: 27 cm



Дата виходу: 2025-03-14  
Версія: 0.478

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)