

# PHILIPS

Світильник на підставці /  
для доріжок Stock на  
5,5 Вт

myGarden

2700K

Антрацит

Водостійка



16466/93/16



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду


Світлодіодний зовнішній світильник на підставці Philips Stock антрацитового кольору виготовлено з міцного литого алюмінію. Дизайн ліхтаря забезпечує розподіл світла на 360° для освітлення доріжок та інших відкритих просторів великою кількістю розсіяного теплого білого світла.

### Sustainable light solutions

- Energy saving
- High quality LED light
- Довгий строк служби – до 25 років
- Warm white light
- Philips offers 5 year warranty on the LED module and driver

### Designed for your garden

- IP44 – захист від впливу погоди



# Найважливіше

## Energy saving



This Philips energy saving lamp conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

## High quality LED light




The LED technology, integrated into this Philips lamp, is a uniquely developed solution by Philips. While instantly turned on, it enables an optimal light output and brings out vivid colors in your home.

## Довгий строк служби



Джерело світла, на яке можна розраховувати. Світлодіодна лампа, встановлена в цьому світлодіодному світильнику Philips, пропрацює до 25 000 годин (що відповідає 25 рокам, виходячи із середнього використання по 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

## Warm white light



Light can have different color temperatures, indicated in units called Kelvin (K). Lamps with a low Kelvin value produce a warm, more cosy light, while those with a higher Kelvin value produce a cool, more energising light. This Philips lamp offers warm white light for a cosy atmosphere.

## 5 year warranty on LED system



On top of the standard 2 year warranty for this lamp, Philips offers 5 year warranty on the LED system, meaning the LED module and the driver in this lamp.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання на дворі.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Світильники на підставці / світильники для доріжок
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,865 kg
- Висота: 40 cm
- Довжина: 10,4 cm
- Ширина: 10,4 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 600 lm
- Електромережа: 50 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 6 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696131329
- Вага нетто: 0,87 kg
- Вага брутто: 1,02 kg
- Висота: 42,1 cm
- Довжина: 11,1 cm
- Ширина: 11,1 cm



Дата виходу: 2025-03-18  
Версія: 0.437

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)