

# PHILIPS

Настінний світильник  
Bustan на 9 Вт

myGarden

4000К

Антрацит

Водостійка



16483/93/P3



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Красивий L-подібний світильник. Цей мінімалістичний настінний світильник Philips Bustan сіро-антрацитового кольору виготовлено з алюмінію преміум-класу. Він освітлює стіну розсіяним яскравим світлом.

### Sustainable light solutions

- Energy saving
- Високоякісна світлодіодна лампа

### Bring design into your garden

- High quality aluminum and superior synthetics

### Удосконалене зовнішнє освітлення

- Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

### Special characteristics

- Просте встановлення
- Weather proof
- Довгий строк служби – до 30 років

# Найважливіше

## Energy saving



This Philips light conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

### Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

### High quality material

This Philips lamp is made specifically for outdoor spaces. It's hard-wearing and built to last, so it will light up your garden night after night. It's constructed from high quality die-cast aluminum and superior synthetics.

### Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості



Регулюйте яскравість цього світильника Philips за допомогою вбудованого регулятора яскравості (не входить до комплекту), щоб створити настрої у кімнаті, підкреслити якусь особливість вашої оселі тощо.

## 5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

### Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

## Weather proof



This Philips outdoor lamp is especially designed for humid outdoor environments and has undergone rigorous tests to ensure its water resistance. The IP level is described by two figures: the first one refers to the protection level against dust, the second against water. This lamp is designed with IP44: it is protected against splashing water, this product is most common and ideal for general outdoor use.

### Тривалий термін служби (30 років)



Джерело світла, на яке можна розраховувати. Вбудовані світлодіоди, які використовуються в цьому світлодіодному світильнику Philips, пропрацюють до 30 000 годин (що відповідає 30 рокам, виходячи із середнього використання по 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення). Так приємно розуміти, що у вашій оселі ідеальна світлова атмосфера, а про ремонт чи заміну лампи турбуватись не доведеться!

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Антрацит
- Матеріал: Алюміній

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,524 kg
- Висота: 9,2 cm
- Довжина: 22 cm
- Ширина: 7,8 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Строк служби до: 30 000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 44 W
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: холодне біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4.5 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696161340
- Вага нетто: 0,52 kg
- Вага брутто: 0,6 kg
- Висота: 22,5 cm
- Довжина: 8,5 cm
- Ширина: 9,9 cm



Дата виходу: 2025-03-14  
Версія: 0.535

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)