

# PHILIPS

Настінний світильник  
Buzzard на 60 Вт, цоколь  
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Чорний

Водостійка



17236/30/PN



## Неймовірні моменти на природі

Додайте вінтажного вигляду ззовні за допомогою цього чорного настінного ліхтаря від Philips myGarden. Він зробить ваш відпочинок більш стильним. Високоякісні матеріали та чорне покриття ідеально доповнять стиль навколишнього середовища.

### Створено для використання на відкритому повітрі

- Високоякісні матеріали

### Special characteristics

- Weather proof

### Насолоджуйтесь життям на свіжому повітрі

- Створіть стильну й водночас привітну атмосферу

# Найважливіше

## Високоякісні матеріали

Вулична лампа Philips виготовлена з високоякісних матеріалів із чудовим оздобленням. Це надійний продукт із тривалим терміном використання, стійкий до корозії та плям за будь-яких погодних умов

## Створіть вишукану атмосферу

Цей зовнішній настінний світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів і стилів життя, тож він легко впишеться у ваше подвір'я та створить омріяну вами особливу атмосферу.

## Weather proof



This Philips outdoor lamp is especially designed for humid outdoor environments and has undergone rigorous tests to ensure its water resistance. The IP level is described by two figures: the first one refers to the protection level against dust, the second against water. This lamp is designed with IP44: it is protected against splashing water, this product is most common and ideal for general outdoor use.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Алюміній

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Класичні
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

**Розміри та вага продукту**

- Вага нетто: 0,867 kg
- Висота: 29 cm
- Довжина: 13 cm
- Ширина: 17,5 cm

**Обслуговування**

- Гарантія: 2 роки

**Технічні характеристики**

- Електромережа: 50 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Максимальна потужність лампи на заміну: 60 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696156797
- Вага нетто: 0,87 kg
- Вага брутто: 1,05 kg
- Висота: 30,8 cm
- Довжина: 14,3 cm
- Ширина: 17,8 cm



Дата виходу: 2025-04-11  
Версія: 0.544

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)