

# PHILIPS

Настінний світильник  
Raccoon, 4 Вт

myGarden

2700K

Нержавіюча сталь

Водостійка



17273/47/16



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Настінний світильник Philips myGarden Raccoon із матової нержавіючої сталі потужно освітлює вулицю, щоб ви могли робити все, що завгодно. Світлодіодні лампи, синтетичні матеріали та мінімалістичний дизайн надають сучасний вигляд вашому відкритому простору.

### Sustainable light solutions

- Energy saving
- High quality LED light
- Long operating life up to 15 years
- Warm white light
- Philips offers 5 year warranty on the LED module and driver

### Designed for your garden

- IP44 – захист від впливу погоди

# Найважливіше

## Energy saving



This Philips energy saving lamp conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

## High quality LED light



The LED technology, integrated into this Philips lamp, is a uniquely developed solution by Philips. While instantly turned on, it enables an optimal light output and brings out vivid colors in your home.

## Long operating life



A light source you can trust. The integrated LEDs, used in this Philips LED lamp, will last up to 15.000 hours (which equals 15 years on basis of an average use of 3 hours / day with an amount of at least of 13.000 on/off switching cycles). It feels so comfortable to think that you won't have to worry about maintenance or light bulb replacement while having the perfect light ambiance in your home.

## Warm white light



Light can have different color temperatures, indicated in units called Kelvin (K). Lamps with a low Kelvin value produce a warm, more cosy light, while those with a higher Kelvin value produce a cool, more energising light. This Philips lamp offers warm white light for a cosy atmosphere.

## 5 year warranty on LED system



On top of the standard 2 year warranty for this lamp, Philips offers 5 year warranty on the LED system, meaning the LED module and the driver in this lamp.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержав.
- Матеріал: Нержавіюча сталь

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,600 kg
- Висота: 20,5 cm
- Довжина: 16,2 cm
- Ширина: 6,6 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

## Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 30 W
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 400 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: тепле біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718291479451
- Вага нетто: 0,6 kg
- Вага брутто: 0,67 kg
- Висота: 22,8 cm
- Довжина: 7,8 cm
- Ширина: 16,3 cm



Дата виходу: 2025-03-14  
Версія: 0.477

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)