

PHILIPS

Настінний світильник
Shovel на 42 Вт, цоколь
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Нержавіюча сталь

Водостійка



17335/47/PN



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Настінний ліхтар Philips Shovel із нержавіючої сталі додасть стилю та міцності вашій стіні. Він розподіляє світло вгору й вниз, створюючи приголомшливий ефект омиваючого освітлення фасаду. Цей світильник щоразу радуватиме око, коли ви виходитимете у свій сад.

Bring design into your garden

- High quality stainless steel and superior synthetics

Special characteristics

- Просте встановлення
- Weather proof

Насолоджуйтесь життям на свіжому повітрі

- Створіть стильну й водночас привітну атмосферу

Найважливіше

High quality material

This Philips lamp is made specifically for outdoor spaces. It's hard-wearing and built to last, so it will light up your garden night after night. It's constructed from high quality stainless steel and superior synthetics.

Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

Weather proof



This Philips outdoor lamp is especially designed for humid outdoor environments and has undergone rigorous tests to ensure its water resistance. The IP level is described by two figures: the first one refers to the protection level against dust, the second against water. This lamp is designed with IP44: it is protected against splashing water, this product is most common and ideal for general outdoor use.

Створіть вишукану атмосферу

Цей зовнішній настінний світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів і стилів життя, тож він легко впишеться у ваше подвір'я та створить омріяну вами особливу атмосферу.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержав.
- Матеріал: Нержавіюча сталь

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,295 kg
- Висота: 12,7 cm
- Довжина: 14,7 cm
- Ширина: 15,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Максимальна потужність лампи на заміну: 42 W
- Клас захисту IP: IP44

- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696153901
- Вага нетто: 0,3 kg
- Вага брутто: 0,4 kg
- Висота: 17,1 cm
- Довжина: 13,6 cm
- Ширина: 15,6 cm



Дата виходу: 2025-03-18
Версія: 0.402

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com