

PHILIPS

Наземні прожектори /
шипи Crust на 3,2 Вт

myGarden

2700K

Нержавіюча сталь

Водостійка



17356/47/PO



Освітїть свій сад вночі

Цей міцний вбудований світлодіодний точковий світильник Philips myGarden Crust з нержавіючої сталі підсвічує доріжки та під'їзні шляхи, не змінюючи вигляд вашого саду. Завдяки преміальним матеріалам та високоякісним світлодіодам Philips він майже не потребує обслуговування після встановлення.

Sustainable light solutions

- Energy saving
- Високоякісна світлодіодна лампа

Bring design into your garden

- High quality stainless steel and superior synthetics

Удосконалене зовнішнє освітлення

- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Special characteristics

- Просте встановлення
- IP67 – захист від впливу погоди
- Довгий строк служби

Найважливіше

Energy saving



This Philips light conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

High quality material

This Philips lamp is made specifically for outdoor spaces. It's hard-wearing and built to last, so it will light up your garden night after night. It's constructed from high quality stainless steel and superior synthetics.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

IP67 – захист від впливу погоди



Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP67: він захищений від тимчасового занурення у воду та ідеально підходить для освітлення під'їзних шляхів і доріжок. Ви можете навіть проїжджати по ньому.

Довгий строк служби



Світлодіодні лампи Philips мають середній строк служби до 20 000 годин (що дорівнює 20 рокам, виходячи із середнього використання 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення).

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержав.
- Матеріал: Нержавіюча сталь

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Наземні прожектори / шипи
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,334 kg
- Довжина вирізу: 10,5 cm
- Ширина вирізу: 10,5 cm
- Довжина: 11,5 cm
- Глибина «утоплення»: 11,5 cm
- Ширина: 11,5 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 270 lm
- Електромережа: 50 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 3 W
- Клас захисту IP: IP67
- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696159019
- Вага нетто: 0,33 kg
- Вага брутто: 0,43 kg
- Висота: 12,6 cm
- Довжина: 12,1 cm
- Ширина: 12,1 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.418

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com