

PHILIPS

Настінний світильник
Cistus на 4,5 Вт

myGarden

2700K

Нержавіюча сталь

Водостійка



17358/47/PO



Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Цей світлодіодний настінний ліхтар Philips Cistus із нержавіючої сталі додасть стилю та міцності вашій стіні. Завдяки продуманій прямокутній конструкції він випромінює чудове тепле біле світлодіодне світло вгору та вниз, створюючи архітектурний ефект омиваючого освітлення фасаду.

Sustainable light solutions

- Energy saving
- Високоякісна світлодіодна лампа

Bring design into your garden

- High quality stainless steel and superior synthetics

Удосконалене зовнішнє освітлення

- Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості
- Philips пропонує 5-річну гарантію на світлодіодний модуль і драйвер

Special characteristics

- Просте встановлення
- Weather proof
- Довгий строк служби

Найважливіше

Energy saving



This Philips light conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

Високоякісна світлодіодна лампа

Світлодіодна лампа, що постачається з цією лампою Philips, є унікальною розробкою компанії Philips. Миттєво вмикаючись, вона забезпечує оптимальний світловий потік та живі кольори у вашій оселі.

High quality material

This Philips lamp is made specifically for outdoor spaces. It's hard-wearing and built to last, so it will light up your garden night after night. It's constructed from high quality stainless steel and superior synthetics.

Сумісний з усіма вбудованими регуляторами яскравості



Регулюйте яскравість цього світильника Philips за допомогою вбудованого регулятора яскравості (не входить до комплекту), щоб створити настрій у кімнаті, підкреслити якусь особливість вашої оселі тощо.

5 років гарантії на світлодіодну систему



На додаток до стандартної 2-річної гарантії на цю лампу компанія Philips також пропонує 5-річну гарантію на світлодіодну систему, а саме на світлодіодний модуль і драйвер, які встановлені в лампі.

Просте встановлення



Встановлення світильника іноді може бути складним, але з цією вуличною лампою Philips ви можете бути впевнені, що ми приділили значну увагу тому, щоб полегшити та спростити вам цей процес. Цей виріб постачається з торцевим ключем, який можна використовувати під час встановлення.

Weather proof



This Philips outdoor lamp is especially designed for humid outdoor environments and has undergone rigorous tests to ensure its water resistance. The IP level is described by two figures: the first one refers to the protection level against dust, the second against water. This lamp is designed with IP44: it is protected against splashing water, this product is most common and ideal for general outdoor use.

Довгий строк служби



Світлодіодні лампи Philips мають середній строк служби до 20 000 годин (що дорівнює 20 рокам, виходячи із середнього використання 3 години на день із принаймні 13 000 циклів увімкнення/вимкнення).

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержав.
- Матеріал: Нержавіюча сталь

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,689 kg
- Висота: 14 cm
- Довжина: 10,9 cm
- Ширина: 11,7 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 35 W
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1000 lm
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА
- Колір світла: тепле біле світло
- Електромережа: 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: F
- Потужність лампи у комплекті: 4.5 W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 4.5 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Ні
- Кількість джерел світла: 2

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696159422
- Вага нетто: 0,69 kg
- Вага брутто: 0,76 kg
- Висота: 15,6 cm
- Довжина: 11,6 cm
- Ширина: 12,6 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.515

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com