

PHILIPS

Настінний світильник
Calgary на 60 Вт, цоколь
E27, без лампи

myGarden

Лампа не постачається

Нержавіюча сталь

Водостійка

17474/47/PN



Освітїть вхїд у вашу оселю

Із цилїндричним настїнним свїтїльником Calgary із полїрованої нержавїючої сталї ваша стїна матиме сучаснїший вигляд. Вїн освїтлює та пїдсвїчує вхїд розсїяним теплим свїтлом.

Bring design into your garden

- Choose for contemporary style
- Choose for outdoor wall lights
- Високоякісна нержавїюча сталь

Пїдберїть для стилю свого екстер'єру

- Створено для використання надворї – водостїйкїсть IP44

Special characteristics

- Просте налаштування для будь-якого застосування

Design your garden with light

- Decorative outdoor lighting

Найважливіше

Choose for contemporary style

Designed in Europe, this lamp has a unique design signature to help you create a contemporary outdoor look.

Choose for outdoor wall lights

Make the most of your outdoor space with this wall light, perfect to mount close to your front door or on your terrace walls.

Високоякісний матеріал

Цей світильник Philips створений спеціально для використання на повітрі. Він зносостійкий і довговічний, тому освітлюватиме ваш сад ніч за ніччю. Він виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі.

Створено для використання надворі

Цей зовнішній світильник Philips спеціально створено для вологих зовнішніх середовищ. Він пройшов суворі перевірки, що гарантують його водостійкість. Клас захисту IP визначається двома цифрами: перша вказує рівень захисту від пилу, а друга – від води. Клас захисту цього світильника – IP44: він захищений від бризок води. Це найчастіше використовуваний продукт, який ідеально підходить для загального використання надворі.

Просте налаштування

Decorative outdoor lighting

Outdoor lighting can improve the look of your garden or outside space, illuminating eye-catching features, lighting pathways with style or creating the perfect ambience for those memorable evenings with friends and family. That's why Philips has created myGarden, a range of beautiful decorative outdoor lighting with the flair and functionality to help you make the most of your outdoor space in your own style.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Нержав.
- Матеріал: Скло, Нержавіюча сталь

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Повністю захищений від негоди: Так

Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,875 kg
- Висота: 15,5 cm
- Довжина: 14 cm
- Ширина: 10 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Електромережа: Напруга 220 В – 240 В, 50–60 Гц
- СВІТЛОДІЮДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: E27
- Потужність лампи у комплекті: –
- Максимальна потужність лампи на заміну: 60 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас II
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696176757
- Вага нетто: 0,79 kg
- Вага брутто: 0,85 kg

- Висота: 16,5 cm
- Довжина: 11 cm
- Ширина: 14,5 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.430

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com