

PHILIPS

Стельовий світильник
Suede, 12 Вт

Стельові світильники

2700К

Білий



31801/31/EO



Прикрасьте свою домівку світлом

Плавні й прості форми цього світлодіодного настінного й стельового світильника Philips myLiving Suede формують витончений і ненав'язливий дизайн, тож він легко впишеться в кожную кімнату, створюючи каскад теплого білого світла.

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування
- Створіть вишукану й водночас привітну атмосферу

Найважливіше

Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко

змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

Створіть вишукану атмосферу

Цей світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів, тенденцій і стилів життя, тож він легко впишеться у ваш інтер'єр і створить таку омріяну вами особливу атмосферу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Ідеально підходить для встановлення на стіни та стелю: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 100 mA
- Ефективність: 100 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,38 kg
- Висота: 7,9 cm
- Довжина: 28 cm
- Ширина: 28 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 20 000 година (-н)
- Діаметр: 280 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1200
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так

- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696163580
- Вага нетто: 0,35 kg
- Вага брутто: 0,58 kg
- Висота: 340 mm
- Довжина: 86 mm
- Ширина: 335 mm



Дата виходу: 2024-12-06
Версія: 0.946

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com