

PHILIPS

Квадратний стельовий
світильник Canaval, 18 Вт

Стельові світильники


2700K

Білий

Можливість регулювання
яскравості SceneSwitch



32810/31/PO



Один світильник. Ваш вимикач. Три режими освітлення.

Philips Canaval — це класичний білий світлодіодний стельовий світильник, який впишеться в будь-який інтер'єр і забезпечить енергоефективне високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби. Обирайте бажану яскравість для різного настрою вдома за допомогою поступового зменшення яскравості.

Ease of use

- Smooth surface finish for easy cleaning

Light effect

- Even light distribution

Sustainable light solutions

- Long operating life up to 15 years

Advanced LED light

- Потужний світловий потік

Енергоефективність

- Built-in LED, as part of the system

Найважливіше

Easy to maintain



Even light distribution



Long operating life



A light source you can trust. The integrated LEDs, used in this Philips LED lamp, will last up to 15.000 hours (which equals 15 years on basis of an average use of 3 hours / day with an amount of at least of 13.000 on/off switching cycles). It feels so comfortable to think that you won't have to worry about maintenance or light bulb replacement while having the perfect light ambiance in your home.

Потужний світловий потік

Висока якість світла з великою світловіддачею. Світло світить під кутом променя 40° - ідеальний кут для точкового освітлення.

Integrated LED light source



A light source you can trust. With integrated LED light source, you won't have to worry about maintenance or lamp replacement while having the perfect light ambiance in your home.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так
- Додаткові функції: Можливість регулювання яскравості, SceneSwitch

Інші характеристики

- Струм у лампі: 150 mA
- Ефективність: 100 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,64 kg
- Висота: 7 cm
- Довжина: 29,8 cm
- Ширина: 29,8 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1800
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ступінчасте регулювання світла — не використовувати з регулятором яскравості
- СВІТЛОДІЮДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696169308
- Вага нетто: 0,64 kg
- Вага брутто: 0,91 kg
- Висота: 33,6 cm
- Довжина: 7,7 cm
- Ширина: 33,2 cm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.939

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com