


# PHILIPS

Стельовий світильник  
Cinnabar, 6 Вт


Стельові світильники

2700К

Білий



33361/31/16



## Прикрасьте свою домівку світлом

Philips myLiving Cinnabar — це круглий стельовий світильник білого кольору, який освітлює зони вашого дому затишним каскадом теплого білого світлодіодного світла. Приємне розсіяне світло додатково підсилюється кільцем, яке додає ефект сяючого ореолу.

**Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні**

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування
- Створіть вишукану й водночас привітну атмосферу

# Найважливіше

## Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко

змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

## Створіть вишукану атмосферу

Цей світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів, тенденцій і стилів життя, тож він легко впишеться у ваш інтер'єр і створить таку омріяну вами особливу атмосферу.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

## Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

## Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 40 mA
- Ефективність: 100 lm/W

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,22 kg
- Висота: 7 cm
- Довжина: 25 cm
- Ширина: 25 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 5 років

## Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 9 W
- Діаметр: 250 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 600
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА, 240 В
- Колір світла: 2700
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696122778
- Вага нетто: 0,22 kg
- Вага брутто: 0,4 kg

- Висота: 7,7 cm
- Довжина: 27,4 cm
- Ширина: 27,4 cm



Дата виходу: 2024-12-05  
Версія: 0.350

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)