


PHILIPS

Стельовий світильник
Cinnabar, 17 Вт


Стельові світильники

4000К

Білий



33362/31/17



Прикрасьте свою домівку світлом

Philips myLiving Cinnabar — це круглий стельовий світильник білого кольору, який освітлює зони вашого дому затишним каскадом холодного білого світлодіодного світла. Приємне розсіяне світло додатково підсилюється кільцем, яке додає ефект сяючого ореолу.

Sustainable light solutions

- Energy saving
- High quality LED light
- Long operating life up to 15 years
- Холодне біле світло
- Philips offers 5 year warranty on the LED module and driver

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування
- Створіть вишукану й водночас привітну атмосферу

Найважливіше

Energy saving



This Philips energy saving lamp conserves energy compared to traditional light sources, helping you to save money on your electricity bills and do your bit for the environment.

High quality LED light



The LED technology, integrated into this Philips lamp, is a uniquely developed solution by Philips. While instantly turned on, it enables an optimal light output and brings out vivid colors in your home.

Long operating life



A light source you can trust. The integrated LEDs, used in this Philips LED lamp, will last up to 15.000 hours (which equals 15 years on basis of an average use of 3 hours / day with an amount of at least of 13.000 on/off switching cycles). It feels so comfortable to think that you won't have to worry about maintenance or light bulb replacement while having the perfect light ambiance in your home.

Холодне біле світло



Світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (К). Лампи із низькими показниками у кельвінах видають тепле, спокійніше світло, у той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше й підбадьорюють. Цей світильник Philips випромінює холодне біле світло, яке підбадьорює.

5 year warranty on LED system



On top of the standard 2 year warranty for this lamp, Philips offers 5 year warranty on the LED system, meaning the LED module and the driver in this lamp.

Ідеальне рішення для відпочинку та спілкування

Вітальня – серце будь-якої оселі. Місце, де сім'я збирається, щоб відпочити, а гості – щоб поспілкуватися. Освітлення для вашої вітальні та спальні має бути багатофункціональним і легко змінюватися залежно від ваших потреб протягом дня. Завдяки ретельному розміщенню джерел освітлення та правильній композиції їх рівнів оселя здається просторішою й у ній створюється тепла та привітна атмосфера.

Створіть вишукану атмосферу



Цей світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів, тенденцій і стилів життя, тож він легко впишеться у ваш інтер'єр і створить таку омріяну вами особливу атмосферу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Метал, Пластик

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 15 000

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6 SDCM
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Гараж
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові світильники
- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 142 mA
- Ефективність: 100 lm/W

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,42 kg
- Висота: 7,9 cm
- Довжина: 32 cm
- Ширина: 32 cm

Обслуговування

- Гарантія: 5 років

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Джерело світла, еквівалентне традиційній лампі на: 24 W
- Діаметр: 320 mm
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 1700
- Технологія лампи: СВІТЛОДІОДНА, 240 В
- Колір світла: 4000
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696125793
- Вага нетто: 0,43 kg
- Вага брутто: 0,7 kg
- Висота: 8,7 cm
- Довжина: 34,4 cm
- Ширина: 34,4 cm



Дата виходу: 2025-03-18
Версія: 0.392

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com