

PHILIPS

Вбудований
світильник Enneper

Вбудовані світильники

Лампа не постачається
білий



50181/31/PN



Створіть правильний СВІТЛОВИЙ СТИЛЬ

Завдяки дизайну з простими лініями виготовлений із високоякісних матеріалів вбудований точковий світильник Philips Enneper підійде до будь-якого стилю. Виберіть світлодіодну лампу Philips GU10, що пасуватиме до стилю вашого точкового світильника, й насолоджуйтеся високоякісним освітленням протягом тривалого терміну служби.

Special characteristics

- Лампа не постачається в комплекті
- Легка заміна ламп

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- високоякісний матеріал
- Без пилу та іржі

Найважливіше

Лампа не постачається в комплекті

Ця лампа постачається без лампочки, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

Легка заміна ламп

Нове, просте у використанні кільце дозволяє легко встановити лампу GU10.

високоякісний матеріал

Цей вбудований точковий світильник виготовлено з високоякісної синтетики. Це гарантує надійний виріб із тривалим терміном використання, який покращуватиме атмосферу вашої домівки протягом тривалого періоду.

Без пилу та іржі

Спеціальний матеріал «без пилу та іржі» поверхні цього вбудованого точкового світильника зводить до мінімуму накопичення пилу та забезпечує довгий строк служби вашого виробу.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Синтетика

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- Легка заміна ламп: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Розраховано лише на світлодіоди: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,112 kg
- Довжина вирізу: 7.0 cm
- Ширина вирізу: 7.0 cm
- Висота: 4,2 cm
- Довжина: 9 cm
- Глибина «утоплення»: 10 cm
- Ширина: 9 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: -
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: GU10
- Потужність лампи у комплекті: -

- Максимальна потужність лампи на заміну: 5.5 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II
- Кількість джерел світла: 1

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696160367
- Вага нетто: 0,11 kg
- Вага брутто: 0,17 kg
- Висота: 158 mm
- Довжина: 53 mm
- Ширина: 103 mm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.1130

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com