


PHILIPS

Стельовий/настінний
точковий світильник
Pongee, 2 шт.

Стельові / настінні точкові
світильники

Лампа не постачається

Чорний



50582/30/PN



Насолоджуйтесь МОМЕНТОМ

Philips my Living Contemporary — це серія точкових світильників із елегантним виглядом і високоякісним світлом, які відповідають сучасним смакам, тенденціям і способам життя.

Special characteristics

- Adjustable spot head
- Ідеальний пучок світла для спрямованого освітлення

Створено для вашого домашнього офісу

- Для будь-якої кімнати у вашому інтер'єрі
- Природні й впізнавані форми

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Високоякісні матеріали



Найважливіше

Adjustable spot head



Direct the light where you want it most by simply adjusting, rotating or tilting the spot head of the lamp.

Ідеальні для спрямованого освітлення

Ідеальний пучок світла для спрямованого освітлення. Цей точковий світильник Philips має ідеальний пучок світла для спрямованого освітлення (лампа GU10 не входить до комплекту). За допомогою комплекту освітлення ви можете підкреслити будь-яку деталь або особливість свого інтер'єру.

Для будь-якої кімнати у вашому інтер'єрі

Повністю функціональний і водночас дуже елегантний, цей точковий світильник Philips прикрасить будь-яку кімнату у вашому домі.

Природні й впізнавані форми

М'які переходи та вигнуті лінії визначають невіддільний часу вигляд світильників myLiving від Philips. Практичні та елегантні, точкові світильники myLiving ненав'язливі та ідеально вписуються в будь-який сучасний інтер'єр.

Високоякісні матеріали

Цю лампу створено з багатшарових візерунків із високоякісних матеріалів із якісною обробкою поверхні. Це гарантує надійний виріб із тривалим терміном використання, який покращуватиме атмосферу вашої домівки протягом тривалого періоду.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Чорний
- Матеріал: Метал

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Так
- Кріплення click!FIX: Так

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс, Коридор
- Стиль: Сучасний
- Тип: Стельові / настінні точкові світильники
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,670 kg
- Висота: 8,2 cm
- Довжина: 24 cm
- Ширина: 12,2 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Сумарна інтенсивність світлового потоку: No bulb included
- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- СВІТЛОДІЮДНА: Ні
- Клас енергоспоживання джерела світла з комплекту: без лампи в комплекті
- Патрон/цоколь: GU10
- Потужність лампи у комплекті: 5.5W
- Максимальна потужність лампи на заміну: 5.5 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Так
- Кількість джерел світла: 2

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696164815
- Вага нетто: 0,67 kg
- Вага брутто: 0,88 kg
- Висота: 11,7 cm
- Довжина: 11,5 cm
- Ширина: 33,4 cm



Дата виходу: 2025-04-11
Версія: 0.707

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com