

# PHILIPS

Настінний світильник  
Nightingale на 35 Вт, цоколь  
GU10, без лампи

Світильники для  
зовнішнього освітлення

Лампа не постачається

Іржа

Водостійка



8718696154014



## Насолоджуйтесь виглядом прекрасного освітленого саду

Цей зовнішній настінний світильник розроблено з урахуванням найновіших трендів і стилів життя, тож він створить омріяну вами особливу атмосферу.

### Ease of use

- Лампа не постачається в комплекті

### Bring design into your garden

- Сучасне вуличне освітлення

### Створено для використання на відкритому повітрі

- IP44 – захист від впливу погоди

### Special characteristics

- Ефект спрямованих в двох напрямках світлових променів

# Найважливіше

## Лампа не постачається в комплекті

Цей світильник постачається без лампи, що дає змогу вибрати світловий потік, який найкраще підходить для приміщення та вашого особистого смаку. Вибір світлодіодної лампи Philips забезпечить високоякісний світловий потік і тривалий термін використання.

## Сучасне вуличне освітлення

Вражаюче, сміливе й мінімалістичне вуличне освітлення від Philips. Елегантний сучасний стиль зовнішнього освітлення від Philips – це ідеальний спосіб прикрасити світлом сади, доріжки та подвір'я.

## IP44 – захист від впливу погоди



Цей вуличний світильник Philips розроблено спеціально для експлуатації у вологому зовнішньому середовищі, і він пройшов суворі випробування на водонепроникність. Його рейтинг IP44 означає, що світильник сертифікований і захищений

від потрапляння пилу та бризок води. Це ідеально підходить для загального використання надворі.

## Ефект спрямованих в двох напрямках світлових променів

Цей вуличний світильник Philips створює ідеальну атмосферу у вашому саду чи на терасі завдяки ефекту спрямованих в двох напрямках світлових променів.

# Характеристики

## Дизайн та оздоблення

- Колір: Іржа
- Матеріал: Алюміній

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- 5 років гарантії на світлодіодні модулі: Так
- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Захист від іржавіння та пилу: Так
- Спрямовані в двох напрямках світлові промені: Ні
- Кріплення click!FIX: Так
- Повністю захищений від негоди: Так
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Датчик руху: Ні
- Сонячна енергія: Ні
- Центральний елемент: Ні

## Територія саду

- Територія саду: Саду та патіо

## Різне

- Розроблено спеціально для: Саду та патіо
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настінні світильники
- EyeComfort: Ні
- Додаткові функції: Водостійкість

## Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,6 kg
- Висота: 16 cm
- Довжина: 9,6 cm
- Ширина: 8 cm

## Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

#### Технічні характеристики

- Електромережа: 220 – 240 В
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- Патрон/цоколь: GU10
- Максимальна потужність лампи на заміну: 35 W
- Клас захисту IP: IP44
- Клас захисту: Клас I
- Змінне джерело світла: Так

- Кількість джерел світла: 2

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696154014
- Вага нетто: 0,72 kg
- Вага брутто: 0,81 kg
- Висота: 17,8 cm
- Довжина: 8,6 cm
- Ширина: 10,1 cm



Дата виходу: 2025-04-13  
Версія: 0.301

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)