

PHILIPS

Вбудований
світильник Donegal

Вбудовані світильники

Лампа не постачається

Сірий

8718696160947



Створіть правильний світловий стиль

Вбудований точковий світильник Philips Donegal виготовлено з високоякісного матеріалу, який не містить пилу й іржі, що забезпечує легке обслуговування. Виберіть свою світлодіодну лампу Philips GU10, яка підійде до вашого стилю та забезпечить високоякісне освітлення протягом тривалого терміну служби.

Ease of use

- Регульований точковий рефлектор

Розроблено спеціально для вашої вітальні та спальні

- Без пилу та іржі

Найвища якість

- Легке очищення

Найважливіше

Регульований точковий рефлектор



Спрямовуйте світло, куди забажаєте, просто регулюючи, обертаючи або нахилиючи точковий рефлектор лампи.

Без пилу та іржі

Спеціальний матеріал «без пилу та іржі» поверхні цього вбудованого точкового світильника зводить до мінімуму накопичення пилу та забезпечує довгий строк служби вашого виробу.

Легке очищення

Гладкі поверхні легко очищувати, тому ваш будинок завжди матиме привабливий вигляд, від підлоги до стелі.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень

Дизайн та оздоблення

- Колір: Сірий
- Матеріал: Синтетика

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Ні
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

Характеристики світла

- Світло з очікуванням розігріву 60 %: <2

Різне

- Розроблено спеціально для: Спальня, Вітальня, Їдальня, Кухня, Домашній офіс
- Стиль: Сучасний
- Тип: Вбудовані світильники
- EyeComfort: Ні

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,248 kg
- Довжина вирізу: 7.0 cm
- Ширина вирізу: 7.0 cm
- Висота: 4 cm
- Довжина: 9 cm
- Ширина: 9 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Електромережа: Змінний струм: 220–240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Так
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696160947
- Вага нетто: 0,25 kg
- Вага брутто: 0,36 kg
- Висота: 308 mm
- Довжина: 103 mm
- Ширина: 53 mm



Дата виходу: 2025-03-14
Версія: 0.188

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com