

# PHILIPS

Стельовий  
світильник

Функціональні

MESON



8718696171004



## Комфортне й приємне для очей світлодіодне світло

Світлодіодні світильники Philips забезпечують оптимальне освітлення для комфорту ваших очей.

### Зручність у використанні

- Ідеально підходить для кімнат із низькими стелями, де потрібні непомітні та ненав'язливі світильники.

### Ефект освітлення

- Яскраве світло з рівномірним розподілом

### Безпека

- Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання

### Кріплення

- Для зручності встановлення передбачено вбудований драйвер і з'єднувач.

### Надійність

- Тривалий термін служби – до 15 000 годин

# Найважливіше

**Підходить для низьких стельПлаский дизайн**

**Яскраве світло з рівномірним розподілом**

Виберіть цей світильник із рівномірним розподілом світла у всьому просторі, щоб сповнити кімнати справжнім сьайвом.

**Відсутність шкідливого ультрафіолетового випромінювання**

Завдяки особливій конструкції виріб усуває будь-яке потенційно шкідливе ультрафіолетове випромінювання.

**Для зручності встановлення передбачено вбудований драйвер і з'єднувач.**

Це дає змогу легко й безпечно встановити виріб без підключення проводів і застосування спеціальних знань.

**Тривалий термін служби – до 15 000 годин**

Світлодіодна технологія Philips продовжує термін служби виробу до 15 000 годин.

## Характеристики

### Дизайн та оздоблення

- Колір: Білий
- Матеріал: Пластик

### Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

### Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Регульований точковий рефлектор: Ні
- Регулювання яскравості з пульта ДК: Ні
- З вбудованими світлодіодами: Так
- Пульт дистанційного керування в комплекті: Ні

### Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 110 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80

### Різне

- EyeComfort: Так

### Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,11 kg
- Довжина вирізу: 12,5 cm
- Ширина вирізу: 12,5 cm
- Висота: 4,7 cm
- Довжина: 14 cm
- Глибина «утоплення»: 10,5 cm
- Ширина: 14 cm

### Обслуговування

- Гарантія: 1 рік

### Технічні характеристики

- Строк служби до: 15 000 година (-н)
- Сумарна інтенсивність світлового потоку: 900
- Колір світла: 3000
- Електромережа: 220-240
- Світильник підтримує регулювання яскравості: Ні
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Потужність лампи у комплекті: 13
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: Клас II

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696171004
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,08 kg
- Висота: 143 mm
- Довжина: 54 mm
- Ширина: 151 mm



Дата виходу: 2024-11-22  
Версія: 0.114

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)