

PHILIPS

Філаментна лампа з прозорого скла на 60 Вт, G93, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K


806 лм

15 000 год

Без регулювання яскравості



8718696742457



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Звична форма, яка вам подобається. Завдяки їй лампа виглядає як класична лампа розжарювання, однак заощаджує близько 80% енергії. Широкий кут променя забезпечує ідеальне освітлення в усіх напрямках.

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

Найважливіше

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення

яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

Характеристики

Характеристики лампи

- Форма: Лампа-куля
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: Прозорий
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 14 см
- Ширина: 9,5 см

Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Корельована колірна температура (ном.): 2700 K
- Світловий потік: 806 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 115,00 lm/W

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 115 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: Класичні світлодіодні, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Назва продукту: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Споживана потужність: 7 W
- Маркування енергоефективності (EEL): E

Розміри та вага продукту

- Довжина: 14 cm

Номинальні значення

- Номинальний термін служби: 15 000 година (-н)

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1825194
- Еталон вимірювання потоку: Sphere
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60 Hz
- З регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696742457
- Вага нетто: 0,07 kg
- Вага брутто: 0,15 kg
- Висота: 19,5 cm
- Довжина: 10,4 cm
- Ширина: 10,4 cm



Дата виходу: 2024-11-22
Версія: 0.729

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com