

# PHILIPS

Філаментна лампа з прозорого скла на 60 Вт, G93, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

2700K

806 лм

15 000 год

Без регулювання яскравості



8718696742457



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Звична форма, яка вам подобається. Завдяки їй лампа виглядає як класична лампа розжарювання, однак заощаджує близько 80% енергії. Широкий кут променя забезпечує ідеальне освітлення в усіх напрямках.

### Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

### Створіть правильне освітлення у вашій оселі

- Ідеальні для освітлення кімнат

### Більш, ніж просто освітлення

- Вінтажний стиль, сучасна світлодіодна технологія

# Найважливіше

## М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення

яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домовіці.

## Ідеальні для освітлення загального призначення



Сучасне освітлення із застосуванням стандартних світлодіодних ламп Philips для основних потреб, ідеальне для освітлення кімнат.

## Вінтажний стиль, сучасні світлодіоди

Класичні світлодіодні лампи базуються на стандартній енергоефективній світлодіодній технології. Тепер ви можете тішити погляд лампами у стилі «ретро», в яких найсучасніші технології поєднані з вінтажним дизайном.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Форма: Лампа-куля
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Обробка лампи: Прозорий
- Матеріал лампи: Скло

## Розміри лампи

- Висота: 14 см
- Ширина: 9,5 см

## Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Скло

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 15 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700 K
- Номінальний світловий потік: 806 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: 0.5 s
- Корельована колірна температура (ном.): 2700 K
- Світловий потік: 806 lm
- Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4
- Світловіддача (номінальна) (ном.): 115,00 lm/W

**Різне**

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

**Інші характеристики**

- Ефективність: 115 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

**Інформація про упаковку**

- Сімейство продуктів: Класичні світлодіодні, EyeComfort
- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245700
- Назва продукту: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

**Потужність**

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.51

**Споживання енергії**

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Споживана потужність: 7 W
- Маркування енергоефективності (EEL): E

**Розміри та вага продукту**

- Довжина: 14 cm

**Номинальні значення**

- Номинальний термін служби: 15 000 година (-н)

**Технічні характеристики**

- Частота: 50–60 Hz
- Реєстраційний номер EPREL: 1825194
- Еталон вимірювання потоку: Sphere
- Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1
- Частота мережі: 50 to 60 Hz
- З регульованою яскравістю: Ні
- Розташування виводів: E27

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696742457
- Вага нетто: 0,07 kg
- Вага брутто: 0,15 kg
- Висота: 19,5 cm
- Довжина: 10,4 cm
- Ширина: 10,4 cm



Дата виходу: 2025-02-17  
Версія: 0.794

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)