

# PHILIPS

Лампа на 80 Вт,  
A60, цоколь E27

СВІТЛОДІОДНА

3000K

900 лм

12000 год



8718696822043



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

### Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

# Найважливіше

## Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

## Не містить ртуті



## Розроблено для комфорту ваших очей



не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Можливість регулювання яскравості: Ні

## Розміри лампи

- Висота: 10,4 cm
- Ширина: 5,8 cm

## Надійність

- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Номінальний термін служби: 8 000 година (-н)

## Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

## Характеристики світла

- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 70
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 900 lm
- Світло з очікуванням розігріву 60 %: миттєве досягнення максимальної яскравості

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Ефективність: 100 lm/W

## Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: Мейнстрім

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: >0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 80 W

8718696822043

**Розміри та вага в упаковці**

- EAN/UPC – виріб: 8718696822043
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,08 kg

- Висота: 10,5 cm
- Довжина: 6,1 cm
- Ширина: 6,1 cm



Дата виходу: 2025-01-23  
Версія: 0.479

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)