

PHILIPS

Філаментна лампа з прозорого скла на 40 Вт, ST64, цоколь E27


СВІТЛОДІОДНА

3000К

400 лм

10 000 год

8718699623135



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Світлодіодні лампи Philips забезпечують приємне тепле біле світло, надзвичайно тривалий термін служби та миттєву й відчутну економію енергії. Ця лампа з регулюванням яскравості й простим і елегантним дизайном — ідеальна заміна традиційних прозорих ламп.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до звичайних ламп розжарювання

Найважливіше

Замінює звичайні лампи розжарювання



Ця економічна світлодіодна лампа із звичною формою та приємним дизайном — це ідеальна заміна традиційних ламп розжарювання.

Характеристики

Характеристики лампи

- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Обробка лампи: Прозорий
- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Матеріал лампи: Скло

Розміри лампи

- Висота: 14 cm
- Ширина: 6,4 cm

Надійність

- Кількість циклів перемикання: 20 000
- Номінальний термін служби: 10 000 година (-н)

Характеристики середовища

- Disposal of the product: Після закінчення (економічного) терміну служби утилізуйте виріб відповідно до місцевих правил і не викидайте виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація вашого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на довкілля та здоров'я людей.

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 300 °
- Індекс якості кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 400 lm

Різне

- EyeComfort: Так
- Світлодіодні інновації: EyeComfort

Інші характеристики

- Ефективність: 100 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718699623135
- EOC: 871869962313500
- Назва продукту: LEDClassic 4-40W ST64 E27 830 CL NDAPR

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: AC 220-240 V
- Потужність (Вт): 4 W
- Еквівалент потужності (Вт): 40 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 14 cm

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699623135
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,06 kg
- Висота: 18,2 cm
- Довжина: 7 cm
- Ширина: 7 cm



Дата виходу: 2025-02-18
Версія: 0.126

© 2025 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com